




Țeavă de protecție pentru senzori de temperatură

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=30



EC 1935/2004 FDA

Aplicatie

Execuție	pentru senzori de temperatură EL = 83 mm
Rezistență la presiune [bar]	16

Date mecanice

Greutate [g]	97
Materiale	otel inoxidabil (1.4435 / 316L)
Moment de strângere [Nm]	20
Conectare senzor	G 3/8 Filet interior Ø 3 mm
Conectarea la proces	G 1/2
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede	< 0,4 / -
Lungime de instalare EL [mm]	30
Lungime alezaj BL [mm]	83

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------