


Țeavă de protecție pentru senzori de temperatură

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50



EC 1935/2004 FDA

Aplicatie

Execuție

pentru senzori de temperatură EL = 83 mm

Rezistență la presiune

[bar]

25

Date mecanice

Greutate

[g]

108,4

Materiale

otel inoxidabil (1.4435 / 316L)

Conectare senzor

G 3/8 Filet interior Ø 3 mm

Conectarea la proces

Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Caracteristicile suprafeței Ra/
Rz a partilor umede

< 0,4 / -

Lungime de instalare EL

[mm]

50

Lungime alezaj BL

[mm]

83

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.