




Țeavă de protecție pentru senzori de temperatură

THERMOWELL, D3/DN25 Ingold/EL=25



- 1 inel de siguranță
- 2 piuliță olandeză G 1 1/4
- 3 O-Inel

Aplicatie

Execuție	pentru senzori de temperatură EL = 83 mm
Rezistență la presiune [bar]	16

Date mecanice

Greutate [g]	868
Materiale	otel inoxidabil (1.4435 / 316L)
Conectare senzor	G 3/8 Filet interior Ø 3 mm
Conectarea la proces	Ingold Ø 25 mm
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede	< 0,4 / -
Lungime de instalare EL [mm]	25
Lungime alezaj BL [mm]	83

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------