




Teaca de protectie sudabila pentru senzori de temperatura

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85



Aplicatie	
Execuție	pentru senzori de temperatură EL = 83 mm
Rezistență la presiune [bar]	160
Date mecanice	
Greutate [g]	58,3
Materiale	otel inoxidabil (1.4435 / 316L)
Conectare senzor	G 3/8 Filet interior Ø 3 mm
Conectarea la proces	Adaptor sudură Ø 12 mm
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede	< 0,4 / -
Lungime de instalare EL [mm]	70
Lungime alezaj BL [mm]	83
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.