




Adaptor de proces pentru cantitati mici de debit volumetric

FLOW ADAPT M12X1 AL

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Execuție	pentru senzori de curgere și monitor de curgere M12 x 1
Temperatura mediului [°C]	0...80

Domeniu de masura/programare

Domeniu de debit [ml/min]	2...50
---------------------------	--------

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Tip montare	presetupa; (1/8" NPT pozi#ie de instalare adaptată la necesită#ile dumneavoastră)
Dimensiuni [mm]	M12
Desemnarea firului	M12
Materiale	AlCuMgPb (3.1645) negru eloxat

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------