



Conector demontabil mama

SDOGH050PLSFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11511

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
-------------------------	------	----------

Protectie	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	20 x 20 x 46
------------	------	--------------

Materiale	PA
-----------	----

Material turnat	PA
-----------------	----

Material piuliță	PA
------------------	----

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E40041



Conector demontabil mama

SDOGH050PLSFKPG

Conectare electrică

terminale: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 4...6 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: PA



Racord

