



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSN0005A05

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Aplicatie		zona Ex 1
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Clasificare de siguranta		
Capacitanta interna Max.	[nF]	0,38
Inductanta interna Max.	[μH]	2,95
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Observații		Atunci cand utilizati prize in zone periculoase (ATEX) exista cerinte speciale privind cablarea. Cerintele din reglementarile de instalare aplicabile trebuie respectate in mod absolut de catre utilizator pe propria raspundere.
Unitate de ambalare		1 buc.



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSN0005A05

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR / PVC, albastru, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb