




Adaptor de proces pentru cantitati mici de debit volumetric

FLOW ADAPT SI



Aplicatie

Execuție	pentru senzori de curgere și monitor de curgere
Aplicatie	pentru utilizarea industrială
Montaj	prin intermediul filetului interior G1/8A , orice pozitie de montare
Mediu	Medii lichide și gazoase
Temperatura mediului [°C]	0...80; (Gradient temperatură: 1 K/min)
Rezistență la presiune [bar]	300

Domeniu de masura/programare

Domeniu de debit [ml/min]	2...100
---------------------------	---------

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g]	156,5
Dimensiuni [mm]	M12 x 1
Desemnarea firului	M12 x 1
Materiale	inox (1.4404 / 316L)
Conectare senzor	M12 x 1
Conectarea la proces	G 1/8

Accesorii

Articole livrate	Etanșări: 1, U-seal
Accesorii (opțional)	Adaptor: ≤ 30 bar, E40101
	Adaptor: ≤ 300 bar, E40236

Observații

Observații	Poate fi utilizat numai în combinație cu modul de funcționare relativ al senzorului de debit.
Unitate de ambalare	1 buc.