




Adaptor de proces pentru cantitati mici de debit volumetric

FLOW ADAPT SI TI

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Execuție	pentru senzori de curgere și monitor de curgere \$mit_Adapter_singular
Montaj	prin intermediul filetului interior G1/8A , orice pozitie de montare
Temperatura mediului [°C]	0...80; (Gradient temperatură: 1 K/min)
Rezistență la presiune [bar]	30

Domeniu de masura/programare

Domeniu de debit [ml/min]	2...100
---------------------------	---------

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g]	92,8
Dimensiuni [mm]	M12 x 1
Desemnarea firului	M12 x 1
Materiale	titan (3.7235)

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------