


ADAPTBLOCK D4,5 G1/4 PVC



Execuție		pentru senzori de curgere SID, SF5
Domeniu de debit	[l/min]	0...0,5; ((SI1xxx); 0...1.0 (SI5xxx); setarile de fabrica sunt pentru apa)
Aplicatie		pentru utilizarea industrială
Mediu		Medii lichide și gazoase
Temperatura mediului	[°C]	-25...60
Rezistență la presiune	[bar]	6

Greutate	[g]	420
Materiale		PVC
Conectare senzor		M18 x 1,5
Conectarea la proces		G 1/4

Articole livrate	Adaptor: 1 x G1/4 BSPP, E40099 Etașări: 1, U-seal
------------------	--

Observații	Poate fi utilizat numai în combinație cu modul de funcționare relativ al senzorului de debit.
Unitate de ambalare	1 buc.