




Buton de invatare pentru senzori de curgere

SC TEACH BUTTON OR

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Execuție	pentru senzorii de curgere SC cu ieșire releu ca normal deschis	
Date electrice		
Frecventa AC	[Hz]	47...63
Tolerante tensiune operare	[%]	15
Tensiune de lucru	[V]	< 24 AC/DC; (conform SELV/PELV)
Condițiile mediului		
Protectie	IP 40	
Date mecanice		
Greutate	[g]	225,5
Materiale	inox(1.4305 / 303); PA; PMMA	
Observații		
Indicații	Articol scos din productie	
Unitate de ambalare	1 buc.	

E40212




Buton de invatare pentru senzori de curgere

SC TEACH BUTTON OR

Conectare electrică

Cablu: 0,9 m, PUR

Racord



BN =

BU =

Culorile conecticii :

maro

albastru