


Supapă reglare

ADJUSTMENT VALVE G3/4"

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Rezistență la presiune	[bar]	10
------------------------	-------	----

Date mecanice

Greutate	[g]	367,5
Materiale		alama nichelată; EPDM
Conectare senzor		G 3/4
Conectarea la proces		G 3/4

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------




Supapă reglare

ADJUSTMENT VALVE G3/4"

diagrame si grafice

Druckverlust



①	1/4	1/2	1	1 1/2	2	3	k _{vs}
k _v	0,14	0,25	0,52	0,97	1,36	2,08	2,97

- dP Druckverlust
- Q cantitatea debitului volumetric
- 1: unghiul de deschidere numarul de rotatii in sensul invers acelor de ceasornic pornind de la pozitia inchis
- k_v = coeficientul de curgere
- k_{vs} = k_v la deschidere maxima