


Adaptor de montare pentru senzori de debit

ADAPT G1-CLAMP/D50,5/DIN32676



Aplicatie

Execuție	pentru senzori de curgere, Typ SM8, Typ SU8
Aplicatie	pentru utilizarea industrială; Domeniul igienei
Mediu	Lichide
Rezistență la presiune [bar]	16

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g]	662,5
Materiale	Adaptor: inox (1.4404 / 316L); Garnitura: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
Conectare senzor	G 1
Conectarea la proces	Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Accesorii

Articole livrate	garnituri: 2
------------------	--------------

Observații

Unitate de ambalare	2 buc.
---------------------	--------