


Adaptare de montare pentru senzori capacitivi

MOUNTING ADAPTER G3/4",PVDF



Aplicatie

Rezistență la presiune	[bar]	8
------------------------	-------	---

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...110
-------------------------	------	-----------

Date mecanice

Greutate	[g]	27,6
Dimensiuni	[mm]	G 3/4 / L = 50
Desemnarea firului		G 3/4
Materiale		Adaptor: PVDF
Moment de strângere	[Nm]	5
Conectare senzor		conectare pe filet M18 x 1 Filet interior
Conectarea la proces		conectare pe filet G 3/4 filet exterior

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------