




Adaptare de montare pentru senzori capacitivi

MOUNTING CAP G1",PVDF



Aplicatie		
Rezistență la presiune	[bar]	8
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...110
Date mecanice		
Greutate	[g]	50,2
Dimensiuni	[mm]	G 1 / L = 50
Desemnarea firului		G 1
Materiale		Adaptor: PVDF
Moment de strângere	[Nm]	5
Conectare senzor		conectare pe filet M18 x 1 Filet interior
Conectarea la proces		conectare pe filet G 1 filet exterior
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.