


Fiting tip clema pentru senzori de proces

MOUNTING ADAPTER G1



1 Etanșări

Aplicatie

Execuție pentru senzori capacitivi pentru starea de umplere LK, LI, LT, LL

Montaj Înșurubare cleme

Rezistență la presiune [bar] 0,5

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] 0...80

Date mecanice

Greutate [g] 335

Dimensiuni [mm] Ø 39 / L = 57

Materiale
flanșă: Oțel inox; piuliță olandeză: Oțel inox; Capsulă de distanță: alama; Inel cleme: FKM; Etanșare: Tesnit

Moment de strângere [Nm] 6...9

Conectare senzor Ø 16 mm

Conectarea la proces conectare pe filet G 1 filet exterior

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.