


Fiting tip clema pentru senzori de proces

FITTING LI G3/4/D16



Aplicatie

Execuție	pentru senzori capacitivi pentru starea de umplere LI
Montaj	Înșurubare cleme
Rezistență la presiune [bar]	0,5

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	0...60
------------------------------	--------

Date mecanice

Greutate [g]	67,8
Dimensiuni [mm]	Ø 31 / L = 36
Materiale	alama nichelată; TPE; Etanșare: FKM
Moment de strângere [Nm]	10
Conectare senzor	Ø 16 mm
Conectarea la proces	conectare pe filet G 3/4 filet exterior

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------