




Tub coaxial pentru senzori de nivel

LR COAX TUBE G3/4 L700



1 Clema de fixare pentru centrarea piesei

CRN

| Aplicatie                              |                                                                                                                                                            |                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Execuție                               |                                                                                                                                                            | pentru senzori pentru starea de umplere LR |
| Temperatura mediului                   | [°C]                                                                                                                                                       | -40...200                                  |
| Rezistență la presiune                 | [bar]                                                                                                                                                      | 16                                         |
| Rezistență la vacuum                   | [mbar]                                                                                                                                                     | -1000                                      |
| MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) | [bar]                                                                                                                                                      | 16                                         |
| Date mecanice                          |                                                                                                                                                            |                                            |
| Greutate                               | [g]                                                                                                                                                        | 420                                        |
| Materiale                              | Tub coaxial: inox (1.4301 / 304); Etanșare: NBR fibra ronforsata; Piesa de centrare: PPS fibra ronforsata; Clema de fixare: otel inoxidabil (1.4310 / 301) |                                            |
| Conectare senzor                       | conectare pe filet G 3/4 Filet interior                                                                                                                    |                                            |
| Conectarea la proces                   | conectare pe filet G 3/4 filet exterior                                                                                                                    |                                            |
| Lungime L                              | [mm]                                                                                                                                                       | 700                                        |
| Accesorii                              |                                                                                                                                                            |                                            |
| Articole livrate                       | Etanșare: 1                                                                                                                                                |                                            |
| Observații                             |                                                                                                                                                            |                                            |
| Unitate de ambalare                    | 1 buc.                                                                                                                                                     |                                            |