




Tub coaxial pentru senzori de nivel

LR COAX TUBE G3/4 L300



1 Clema de fixare pentru piesa de centrare

CRN

Aplicatie		
Execuție	pentru senzori pentru starea de umplere LR	
Temperatura mediului	[°C]	-40...200
Rezistență la presiune	[bar]	16
Rezistență la vacuum	[mbar]	-1000
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN)	[bar]	16
Date mecanice		
Greutate	[g]	215,5
Materiale	Tub coaxial: inox (1.4301 / 304); Etanșare: NBR fibra ronforsata; Piesa de centrare: PPS fibra ronforsata; Clema de fixare: otel inoxidabil (1.4310 / 301)	
Conectare senzor	conectare pe filet G 3/4 Filet interior	
Conectarea la proces	conectare pe filet G 3/4 filet exterior	
Lungime L	[mm]	300
Accesorii		
Articole livrate	Etanșare: 1	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	