


Tub coaxial pentru senzori de nivel

LR COAX TUBE G3/4 L1000/2BORES



1 Clema de fixare pentru piesa de centrare

Aplicatie

Execuție	Model fără găuri, pentru senzori pentru starea de umplere, LR
Temperatura mediului [°C]	-40...200
Rezistență la presiune [bar]	16
Rezistență la vacuum [mbar]	-1000

Date mecanice

Greutate [g]	600
Materiale	Tub coaxial: inox (1.4301 / 304); Etanșare: NBR fibra ronforsata; Piesa de centrare: PPS fibra ronforsata; Clema de fixare: otel inoxidabil (1.4310 / 301)
Conectare senzor	conectare pe filet G 3/4 Filet interior
Conectarea la proces	conectare pe filet G 3/4 filet exterior
Lungime L [mm]	1000

Accesorii

Articole livrate	Etanșare: 1
Accesorii (opțional)	Piese de centrare pentru tuburi coaxiale: 1, E43222

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------