




Adaptor igienic de proces pentru teava

ADAPT G1/2-DIN11851 DN25



EC 1935/2004 FCM FDA

Aplicatie		
Rezistență la presiune	[bar]	40
Teste / certificari		
Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.	
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.	
Date mecanice		
Greutate	[g]	219,5
Materiale	otel inoxidabil (1.4435 / 316L)	
Conectare senzor	G 1/2 banda de etansare	
Conectarea la proces	fitting țevă DN25 (1") DIN 11851	
Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede	0,4 / 4	
Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866	H4	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	