


Adaptor igienic de proces pentru teava

ADAPT G1/2-DIN11851 DN40

EC 1935/2004 FCM 

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar] 40

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instrucțiuni de siguranța Compatibilitatea dintre mediu și materialul produsului trebuie să fie verificată în toate aplicațiile.

Date mecanice

Greutate [g] 341,5

Materiale otel inoxidabil (1.4435 / 316L)

Conectare senzor G 1/2 banda de etansare

Conectarea la proces fitting țevă DN40 (1,5") DIN 11851

Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede 0,4 / 4

Clasa de echipamente igienice conform DIN 11866 H4

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.