
E43312

Adaptor de proces Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (2") 3A



1 port de scurgere

CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Aplicatie		
Execuție		cu port de scurgere
Rezistență la presiune	[bar]	16
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN)	[bar]	16
Date mecanice		
Greutate	[g]	268
Materiale		otel inoxidabil (1.4435 / 316L)
Conectare senzor		G 1/2 banda de etansare
Conectarea la proces		Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Caracteristicile suprafetei Ra/ Rz a partilor umede		0,4 / 4
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.