




Cuplaj surub cu placa de acoperire

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,18MM



1: regulator de debit 0,18 mm

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar] 630

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -10...60

Teste / certificari

Directiva privind
echipamentele sub presiuneO eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie
si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instrucțiuni de siguranță

Compatibilitatea dintre mediu și materialul
produsului trebuie să fie verificată în toate aplicațiile.

Date mecanice

Greutate [g] 76,3

Materiale socket housing: oțel(1.0718); caracteristicile suprafeței: zinc / nichel gri; Etanșare: NBR

Conectare senzor G 1/4

Conectarea la proces M16 x 2 Minimes

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.