




Tub coaxial pentru senzori de nivel

LR COAX TUBE G3/4 L700 SLOTTED



1 Clema de fixare pentru centrarea piesei

CRN

Aplicatie		
Execuție		design crestata, pentru senzori pentru starea de umplere, LR
Temperatura mediului	[°C]	
Rezistență la presiune	[bar]	
Rezistență la vacuum	[mbar]	
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN)	[bar]	
Date mecanice		
Greutate	[g]	385
Materiale		Tub coaxial: inox (1.4301 / 304); Etanșare: NBR fibra ronforsata; Piesa de centrare: PPS fibra ronforsata; Clema de fixare: otel inoxidabil (1.4310 / 301)
Conectare senzor		conectare pe filet G 3/4 Filet interior
Conectarea la proces		conectare pe filet G 3/4 filet exterior
Lungime L	[mm]	700
Accesorii		
Articole livrate		Etanșare: 1
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.