




Adaptor de proces pentru montarea conductelor SMS

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"



1 Cantă etanșare



EC 1935/2004 FCM FDA

Aplicatie

Execuție	cu port de scurgere
Rezistență la presiune [bar]	16

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune	O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.
Instructiuni de siguranta	Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g]	570,5
Materiale	otel inoxidabil (1.4435 / 316L)
Conectare senzor	G 1/2 banda de etansare
Conectarea la proces	racordarea la tevi SMS DN50 (2")
Caracteristicile suprafetei Ra/ Rz a partilor umede	< 0,8 / 8
Etansare	metal la PEEK

E43344



Adaptor de proces pentru montarea conductelor SMS

ADAPT G1/2 - SMS DN50/2"

Clasa de echipamente
igienice conform DIN 11866

H3

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.