


Tub coaxial pentru senzori de nivel

LR COAX TUBE G3/4 L2000



1 Clema de fixare pentru piesa de centrare

CRN

Aplicatie		
Execuție		pentru senzori pentru starea de umplere, LR205x, LRx020
Temperatura mediului	[°C]	-40...200
Rezistență la presiune	[bar]	16
Rezistență la vacuum	[mbar]	-1000
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN)	[bar]	16
Date mecanice		
Greutate	[g]	1085
Materiale		Tub coaxial: inox (1.4301 / 304); Etanșare: NBR fibra ronforsata; Clema de fixare: oțel inoxidabil (1.4310 / 301); Piesa de centrare: PPS fibra ronforsata
Conectare senzor		conectare pe filet G 3/4 Filet interior
Conectarea la proces		conectare pe filet G 3/4 filet exterior
Lungime L	[mm]	2000
Accesorii		
Articole livrate		Etanșare: 1
Accesorii (opțional)		Piese de centrare pentru tuburi coaxiale: 1, E43222
Observații		
Observații		La utilizarea în condiții DNV-GL este necesar montajul unei piese de centrare suplimentare
Unitate de ambalare		1 buc.