




Cuplaje flexibile pentru encodere

COUPLING 25-6-8-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
- 2 Adancime der Klemmnabe

Date mecanice		
Greutate	[g]	27,4
Dimensiuni	[mm]	Ø 25 / L = 24
Materiale		Aluminiu
Moment de strângere	[Nm]	cuplu de strangere a suruburilor: 120 Ncm
Diametrul exterior D	[mm]	25
Diametrul interior 1	[mm]	6
Diametrul interior 2	[mm]	8
Adancimea butucului de prindere	[mm]	7
Suruburi de fixare	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (4x)
Lungimea	[mm]	24
Revolutia Max., mecanica	[U/min]	8000
Declaj axial maxim arbore	[mm]	± 0,5
Dezaliniere radiala Max. pe ax	[mm]	± 0,3
Dezaliniere unghiulara Max.	[°]	± 4,0
Observatii		
Observatii	Datele indicate se aplica cuplajelor cu butucul de distributie de mai sus la o temperatura ambianta de 23 ° C. Valorile de deplasare radiale, unghiulare si axiale sunt valori maxime care nu trebuie sa atinga pragul maxim simultan in timpul functionarii.	
Unitate de ambalare	1 buc.	