


Cuplaje flexibile pentru encodere

COUPLING 25-8-10-32-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
2 Adancime der Klemmnabe

Date mecanice

Greutate	[g]	33,5
Dimensiuni	[mm]	Ø 25 / L = 32
Materiale		Aluminiu
Moment de strângere	[Nm]	cuplu de strângere a suruburilor: 120 Ncm
Diametrul exterior D	[mm]	25
Diametrul interior 1	[mm]	8
Diametrul interior 2	[mm]	10
Adancimea butucului de prindere	[mm]	8
Suruburi de fixare	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
Lungimea	[mm]	32
Revolutia Max., mecanica	[U/min]	6000
Declaj axial maxim arbore	[mm]	± 0,5
Dezaliniere radiala Max. pe ax	[mm]	± 0,35
Dezaliniere unghiulara Max.	[°]	± 4,0

Observații

Observații	Datele indicate se aplica cuplajelor cu butucul de distributie de mai sus la o temperatura ambianta de 23 ° C. Valorile de deplasare radiale, unghiulare si axiale sunt valori maxime care nu trebuie sa atinga pragul maxim simultan in timpul functionarii.
Unitate de ambalare	1 buc.