




Roată de măsurare

MEASURING WHEEL U:200 N:06



Aplicatie		
Execuție		Material plastic neted
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-30...80
Date mecanice		
Greutate	[g]	64,2
Diametru interior	[mm]	6
Diametrul exterior	[mm]	63,66
Materiale		Roată: AluminIU; caracteristicile suprafetei: PU
Moment de strângere	[Nm]	1,5; (Surub de fixare)
Duritate suprafață		90 Shore A
Circumferinta	[mm]	200
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.