


Disc de cuplare

SPRING COUPLING 30-6-8-22

Articol scos din productie



Date mecanice

Greutate	[g]	31
Dimensiuni	[mm]	Ø 30 / L = 22
Materiale		Zinc turnat sub presiune; PA
Diametrul exterior D	[mm]	30
Diametrul interior 1	[mm]	6
Diametrul interior 2	[mm]	8
Lungime L	[mm]	22
Revolutia Max., mecanica	[U/min]	12000
Declaj axial maxim arbore	[mm]	± 0,4
Dezaliniere radiala Max. pe ax	[mm]	± 0,3
Dezaliniere unghiulara Max.	[°]	± 2,5

Observații

Observații	Datele indicate se aplica cuplajelor cu butucul de distributie de mai sus la o temperatura ambianta de 23 ° C. Valorile de deplasare radiale, unghiulare si axiale sunt valori maxime care nu trebuie sa atinga pragul maxim simultan in timpul functionarii.
Unitate de ambalare	1 buc.