


Cuplaje flexibile pentru encodere

COUPLING 19,2-4-6-28-KV



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 Adancime der Klemmnabe

Date mecanice

Greutate	[g]	18,4
Dimensiuni	[mm]	Ø 19 / L = 28
Materiale		Aluminiu
Moment de strângere	[Nm]	cuplu de strângere a suruburilor: 120 Ncm
Diametrul exterior D	[mm]	19
Diametrul interior 1	[mm]	4
Diametrul interior 2	[mm]	6
Adancimea butucului de prindere	[mm]	6,5
Suruburi de fixare	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Lungimea	[mm]	28
Revolutia Max., mecanica	[U/min]	6000
Declaj axial maxim arbore	[mm]	± 0,4
Dezaliniere radiala Max. pe ax	[mm]	± 0,25
Dezaliniere unghiulara Max.	[°]	± 4,0

Observații

Observații	Datele indicate se aplica cuplajelor cu butucul de distributie de mai sus la o temperatura ambianta de 23 ° C. Valorile de deplasare radiale, unghiulare si axiale sunt valori maxime care nu trebuie sa atinga pragul maxim simultan in timpul functionarii.
Unitate de ambalare	1 buc.