


Cuplaj șurub cu arc cu izolare electrică

SPRING COUPLING 30-6-6-22



- 1 M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
2 Adancime der Klemmnabe

Date mecanice

Greutate	[g]	31,6
Dimensiuni	[mm]	Ø 30 / L = 22
Materiale		Aluminiu; PA
Moment de strângere	[Nm]	cuplu de strângere a suruburilor: 120 Ncm
Diametrul exterior D	[mm]	30
Diametrul interior 1	[mm]	6
Diametrul interior 2	[mm]	6
Adancimea butucului de prindere	[mm]	7
Suruburi de fixare	[mm]	M3 x 10 - ISO 4762 (2x)
Lungimea	[mm]	22
Revoluția Max., mecanică	[U/min]	12000
Declaj axial maxim arbore	[mm]	± 0,4
Dezaliniere radială Max. pe ax	[mm]	± 0,3
Dezaliniere unghiulară Max.	[°]	± 2,5

Observații

Observații	Datele indicate se aplică cuplajelor cu butucul de distribuție de mai sus la o temperatură ambiantă de 23 ° C. Valorile de deplasare radiale, unghiulare și axiale sunt valori maxime care nu trebuie să atingă pragul maxim simultan în timpul funcționării.
Unitate de ambalare	1 buc.