




Mufa tata demontabila

SSTGK120MKRFKSG




Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	4,5...30 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...125
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	44,8
Dimensiuni	[mm]	28 x 28 x 52
Materiale		alama învelitoare din material plastic; PA 6.6 negru
Material turnat		alama / PA 6.6, învelitoare din material plastic
Material piuliță		alama, învelitoare din material plastic / PA 6.6, învelitoare din material plastic
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică

Conectare prin lipire: ...1 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M23, drept; Corp turnat: alama / PA 6.6, învelitoare din material plastic; Blocare: alama, învelitoare din material plastic
Conector: 1 x M23, drept; Corp turnat: alama / PA 6.6, învelitoare din material plastic; Blocare: PA 6.6, învelitoare din material plastic



E60123



Mufa tata demontabila

SSTGK120MKRFKSG

Racord

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	