





Conector demontabil mama

SDOGK120--LFKSG



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	4,5...30 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...125
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	45
Dimensiuni	[mm]	28 x 28 x 53
Materiale		alama învelitoare din material plastic; PA 6.6 negru
Material turnat		alama / PA 6.6, învelitoare din material plastic
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conectare prin lipire: ...1 mm²		
Conectare electrică - Conector mama		
Conector: 1 x M23, drept; Corp turnat: alama / PA 6.6, învelitoare din material plastic		



E60124



Conector demontabil mama

SDOGK120--LFKSG

Racord

