


E60137



Roată de măsurare

MEASURING WHEEL U:200 N:06



Aplicatie	
Execuție	Material plastic canelat
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-30...80
Date mecanice	
Greutate [g]	64,5
Diametru interior [mm]	6
Diametrul exterior [mm]	63,66
Materiale	Roată: Aluminiu; caracteristicile suprafeței: PU
Duritate suprafață	90 Shore A
Circumferința [mm]	200
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.