


E60138



Roată de măsurare

MEASURING WHEEL U:200 N:10



Aplicatie

Execuție

Material plastic canelat

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-30...80

Date mecanice

Greutate

[g]

61,3

Diametru interior

[mm]

10

Diametrul exterior

[mm]

63,66

Materiale

Roată: AluminIU; caracteristicile suprafeței: PU

Moment de strângere

[Nm]

1,5; (Surub de fixare)

Duritate suprafață

90 Shore A

Circumferința

[mm]

200

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.