




Mufa tata demontabila

SSTGK120--LFKSG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	4,5...30 DC
-------------------	-----	-------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...125
Protecție		IP 67

Date mecanice

Greutate	[g]	53,2
Dimensiuni	[mm]	26 x 26 x 53
Materiale		alama învelitoare din material plastic; PA 6.6 negru
Material turnat		alama / PA 6.6, învelitoare din material plastic

Observații


Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Conectare prin lipire: ...1 mm²

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M23, drept; Corp turnat: alama / PA 6.6, învelitoare din material plastic



E60141



Mufa tata demontabila

SSTGK120--LFKSG

Racord

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	