


E60158



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGK120MKR0020B12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	4,5...30 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	1822,2
Dimensiuni	[mm]	28 x 28 x 52
Materiale		alama învelitoare din material plastic; PA 6.6 negru
Material turnat		alama / PA 6.6, învelitoare din material plastic
Material piuliță		alama, învelitoare din material plastic / PA 6.6, învelitoare din material plastic
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGK120MKR0020B12


Conectare electrică

Cablu: 20 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M23, drept; Corp turnat: alama / PA 6.6, învelitoare din material plastic; Blocare: alama, învelitoare din material plastic

Conector: 1 x M23, drept; Corp turnat: alama / PA 6.6, învelitoare din material plastic; Blocare: PA 6.6, învelitoare din material plastic



Racord

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb