


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGK120MKR0050B12

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	4,5...30 DC
-------------------	-----	-------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
-------------------------	------	----------

Protecție		IP 67
-----------	--	-------

Date mecanice

Greutate	[g]	4454,4
----------	-----	--------

Dimensiuni	[mm]	28 x 28 x 52
------------	------	--------------

Materiale		alama învelitoare din material plastic; PA 6.6 negru
-----------	--	--

Material turnat		alama / PA 6.6, învelitoare din material plastic
-----------------	--	--

Material piuliță		alama, învelitoare din material plastic / PA 6.6, învelitoare din material plastic
------------------	--	--

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGK120MKR0050B12


Conectare electrică

Cablu: 50 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M23, drept; Corp turnat: alama / PA 6.6, învelitoare din material plastic; Blocare: alama, învelitoare din material plastic

Conector: 1 x M23, drept; Corp turnat: alama / PA 6.6, învelitoare din material plastic; Blocare: PA 6.6, învelitoare din material plastic



Racord

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb