


E60174



Conector demontabil mama

SDOGJ120MSLFBPG



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	4,5...30 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	55,3
Dimensiuni	[mm]	18 x 18 x 60
Materiale		alama nichelată
Material turnat		alama, nichelată
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Conector demontabil mama

SDOGJ120MSLFGPG

Conectare electrică

Conectare prin lipire: ...0,25 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M18, drept; Corp turnat: alama, nichelată; Blocare: alama, nichelată



Racord

