


E60175



Conector demontabil mama

SDOAJ120MSLFBPG



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	4,5...30 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	69,4
Dimensiuni	[mm]	37 x 20 x 53
Materiale		alama nichelată
Material turnat		alama, nichelată
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

**Conector demontabil mama**

SDOAJ120MSLFGPG

Conectare electricăConectare prin lipire: ...0,25 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm**Conectare electrică - Conector mama**

Conector: 1 x M18, cu cot; Corp turnat: alama, nichelată; Blocare: alama, nichelată

**Racord**