




Cuplaj cu punte

Coupling 25-10-10-24-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
- 2 Adancime der Klemmnabe

Date mecanice		
Greutate	[g]	18,6
Dimensiuni	[mm]	Ø 22 / L = 24
Materiale		PA 6.6; inox (1.4404 / 316L)
Moment de strângere	[Nm]	cuplu de strangere a suruburilor: 120 Ncm
Diametrul exterior D	[mm]	22
Diametrul interior 1	[mm]	10
Diametrul interior 2	[mm]	10
Adancimea butucului de prindere	[mm]	6,4
Suruburi de fixare	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 (2x)
Lungimea	[mm]	24
Revolutia Max., mecanica	[U/min]	10000
Declaj axial maxim arbore	[mm]	± 0,2
Dezaliniere radiala Max. pe ax	[mm]	± 0,3
Dezaliniere unghiulara Max.	[°]	± 3,0
Observații		
Observații	Datele indicate se aplica cuplajelor cu butucul de distributie de mai sus la o temperatura ambianta de 23 ° C. Valorile de deplasare radiale, unghiulare si axiale sunt valori maxime care nu trebuie sa atinga pragul maxim simultan in timpul functionarii.	
Unitate de ambalare	1 buc.	