




Cuplaje flexibile pentru encodere

COUPLING 30-10-12-38-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
- 2 Adancimea der Klemmnabe

Date mecanice		
Greutate	[g]	58
Dimensiuni	[mm]	Ø 30 / L = 38
Materiale		Aluminiu
Moment de strângere	[Nm]	cuplu de strangere a suruburilor: 120 Ncm
Diametrul exterior D	[mm]	30
Diametrul interior 1	[mm]	10
Diametrul interior 2	[mm]	12,7 mm / 1/2" / 1/2 inch
Adancimea butucului de prindere	[mm]	9,6
Suruburi de fixare	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2 x)
Lungimea	[mm]	38
Revolutia Max., mecanica	[U/min]	6000
Declaj axial maxim arbore	[mm]	± 0,5
Dezaliniere radiala Max. pe ax	[mm]	± 0,35
Dezaliniere unghiulara Max.	[°]	± 4,0
Observații		
Observații	Datele indicate se aplica cuplajelor cu butucul de distributie de mai sus la o temperatura ambianta de 23 ° C. Valorile de deplasare radiale, unghiulare si axiale sunt valori maxime care nu trebuie sa atinga pragul maxim simultan in timpul functionarii.	
Unitate de ambalare	1 buc.	