




Cuplaj cu burduf

COUPLING V4A



- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
- 2 Adancime der Klemmnabe

Date mecanice

Greutate	[g]	36,5
Dimensiuni	[mm]	Ø 20 / L = 29
Materiale		flan#ă: 1.4404 (V4A/316L); Diafragma: 1.4571 (V4A/316Ti)
Moment de strângere	[Nm]	cuplu de strângere a suruburilor: 150 Ncm
Diametrul exterior D	[mm]	20
Diametrul interior 1	[mm]	6
Diametrul interior 2	[mm]	10
Adancimea butucului de prindere	[mm]	6,4
Suruburi de fixare	[mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Lungimea	[mm]	29
Revolutia Max., mecanica	[U/min]	10000
Declaj axial maxim arbore	[mm]	± 0,4
Dezaliniere radiala Max. pe ax	[mm]	± 0,25
Dezaliniere unghiulara Max.	[°]	± 4,0

Observații

Observații	Datele indicate se aplica cuplajelor cu butucul de distributie de mai sus la o temperatura ambianta de 23 ° C. Valorile de deplasare radiale, unghiulare si axiale sunt valori maxime care nu trebuie sa atinga pragul maxim simultan in timpul functionarii.
Unitate de ambalare	1 buc.