


Cuplaj cu burduf

COUPLING V4A



- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 Adancime der Klemmnabe

Date mecanice

Greutate	[g]	33
Dimensiuni	[mm]	Ø 20 / L = 29
Materiale		flan#ă: 1.4404 (V4A/316L); Diafragma: 1.4571 (V4A/316Ti)
Moment de strângere	[Nm]	cuplu de strângere a suruburilor: 150 Ncm
Diametrul exterior D	[mm]	20
Diametrul interior 1	[mm]	10
Diametrul interior 2	[mm]	10
Adancimea butucului de prindere	[mm]	6,4
Suruburi de fixare	[mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Lungimea	[mm]	29
Revoluția Max., mecanică	[U/min]	10000
Declaj axial maxim arbore	[mm]	± 0,4
Dezaliniere radială Max. pe ax	[mm]	± 0,25
Dezaliniere unghiulară Max.	[°]	± 4,0

Observații

Observații	Datele indicate se aplică cuplajelor cu butucul de distribuție de mai sus la o temperatură ambiantă de 23 ° C. Valorile de deplasare radială, unghiulară și axială sunt valori maxime care nu trebuie să atingă pragul maxim simultan în timpul funcționării.
Unitate de ambalare	1 buc.