




Cuplaj în buclă dublă

DL COUPLING V2A 29-6-6-29-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
- 2 Adancime der Klemmnabe

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-30...80
-------------------------	------	----------

Date mecanice

Greutate	[g]	27,6
Materiale		adaptor de arbore: inox(1.4305 / 303); buclă dublă: PU
Moment de strângere	[Nm]	cuplu de strangere a suruburilor: 100 Ncm
Diametrul exterior D	[mm]	29
Diametrul interior 1	[mm]	6
Diametrul interior 2	[mm]	6
Adancimea butucului de prindere	[mm]	9
Suruburi de fixare	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
Lungimea	[mm]	29
Revolutia Max., mecanica	[U/min]	3000
Declaj axial maxim arbore	[mm]	± 2
Dezalinieri radiala Max. pe ax	[mm]	± 2
Dezalinieri unghiulara Max.	[°]	± 10
Rigiditatea arcului de torsiune	[Nm/rad]	13

Observații

Observații	Datele indicate se aplica cuplajelor cu butucul de distributie de mai sus la o temperatura ambianta de 23 ° C. Valorile de deplasare radiale, unghiulare si axiale sunt valori maxime care nu trebuie sa atinga pragul maxim simultan in timpul functionarii.
Unitate de ambalare	1 buc.