




Cuplaj în buclă dublă

DL COUPLING V2A 29-10-10-29-SV



Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-30...80
-------------------------	------	----------

Date mecanice

Greutate	[g]	27,6
Materiale		adaptor de arbore: inox(1.4305 / 303); buclă dublă: PU
Moment de strângere	[Nm]	cuplu de strângere a suruburilor: 100 Ncm
Diametrul exterior D	[mm]	29
Diametrul interior 1	[mm]	10
Diametrul interior 2	[mm]	10
Adancimea butucului de prindere	[mm]	9
Suruburi de fixare	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
Lungimea	[mm]	29
Revoluția Max., mecanică	[U/min]	3000
Declaj axial maxim arbore	[mm]	± 2
Dezalinieră radială Max. pe ax	[mm]	± 2
Dezalinieră unghiulară Max.	[°]	± 10
Rigiditatea arcului de torsiune	[Nm/rad]	13

Observații

Observații	Datele indicate se aplică cuplajelor cu butucul de distribuție de mai sus la o temperatură ambiantă de 23 ° C. Valorile de deplasare radiale, unghiulare și axiale sunt valori maxime care nu trebuie să atingă pragul maxim simultan în timpul funcționării.
Unitate de ambalare	1 buc.