




Bra# elastic pentru traductor

ENCODER SPRING ARM



1 rază de ac#iune

Aplicatie

Execu#ie pentru encoder cu flan#ă de prindere

Condi#iile mediului

Temperatură de ambian#ă [°C] -30...60

Date mecanice

Greutate	[g]	527,1
Instruc#iuni montare		montaj posibil pe ambele păr#i
Dimensiuni	[mm]	180 x 65,9 x 75
Diametrul exterior	[mm]	300
Materiale		Aluminiu eloxat; Arc: o#el inoxidabil (1.4310 / 301)
Moment de strângere	[Nm]	4,3

E61438



Bra# elastic pentru traductor

ENCODER SPRING ARM

Dezaliniere unghiulara Max.	[°]	45
Fora de activare	[N]	10...30

Observații

Observații	Scala disponibila
Unitate de ambalare	1 buc.

diagrame si grafice

Instrucțiuni montare

