


E70450




Cablu de conectare

Edge-Gateway/Power cable M12



Aplicatie		
Aplicatie		alimentare cu tensiune pentru edgeGateway
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	8...32 DC
Condițiile mediului		
Temperatura depozitare	[°C]	-40...105
Protectie		IP 65
Date mecanice		
Greutate	[g]	111,5
Materiale		PBT-GF20
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablu: 0,6 m, PVC; FLRY-B		
Racord		



E70450



Cablu de conectare

Edge-Gateway/Power cable M12

Conectare electrică - mufa



1	L+
2	N.C.
3	L-
4	N.C.